

5

Ventile der Serie 5 im Überblick

	Ventil	Funktion
absperren	Absperrventil	Sperrt den Medienfluss durch Eindrehen der Spindel ab
	Einhandventil	Zur Probenahme
	Membranventil 2/2-Wege	Sperrt den Medienfluss durch Senken von Stempel und Membran ab
regulieren	Regulierventil	Reguliert den Mediendurchfluss
	Feinstregulierventil	Reguliert den Medienfluss mit/ohne Einstellskala bei linearer Durchflusscharakteristik sehr exakt
absichern	Rückschlagventil	Verhindert den Rückfluss des Mediums (ohne Feder bei Rückstößen, mit Feder für alle Anwendungen)
	Druckhalteventil	Begrenzt den Systemdruck nach oben
	Druckminderventil	Hält den Ausgangsdruck auch bei schwankenden Eingangsdrücken konstant
	automat. Wechselventil	Wechselt automatisch die Flussrichtung durch Federrückstellung
	Entlüfteventil	je nach Ausführung zum Entlüften oder zum Ausleiten von Flüssigkeiten
verteilen	Transmitterventil	Ventilblock an Transmitter anflanschbar nach DIN 19213